

Philips Avent
DECT-Babyphone

100% privat und störungsfrei

Kristallklarer Klang
Nachruhe-Modus
Sternenhimmel-Projektion

SCD733/26



Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

100 % privat, null Störungen

Das SCD733 DECT Babyphone bietet mit kristallklarem Klang und einer Auswahl an Beruhigungsfunktionen Entspannung und ein Gefühl von Sicherheit. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!

Durchgehend zuverlässige und sichere Verbindung

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie
- Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung
- Überprüfen Ihrer Verbindung durch LED-Alarme
- Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer und stellen Sie Alarme ein.

Freiheit und Flexibilität

- Reichweite bis zu 330 Meter*
- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Nachruhe-Modus zum Dimmen des Displays und Abschwächen des Tons
- Dockingstation für einfaches Aufladen

Entspannter Schlaf

- Beruhigen Sie Ihr Baby mit der Sternenhimmel-Projektion
- Beruhigendes Nachtlit und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff

PHILIPS
AVENT

Besonderheiten

100% privat und störungsfrei



Die DECT-Technologie gewährleistet eine sichere private Verbindung, damit Sie sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Das Gerät empfängt garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang

Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.

Smart ECO-Modus



Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.

Reichweite bis zu 330 Meter*



*Reichweite in Innenräumen bis zu 50 m, Reichweite im Freien bis zu 330 m.

Ausgezeichnete Betriebszeit



Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 18 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Überprüfen Ihrer Verbindung



Fünf Geräuschpegelanzeigen zum Anzeigen des Geräuschpegels im Zimmer Ihres Babys, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist.

Mit der Verbindungsanzeige wissen Sie immer, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn das Babyphone außer Reichweite oder der Akku schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Sternenhimmel-Projektion



Beruhigen Sie Ihr Baby mit der Sternenhimmel-Projektion und wiegen Sie es sanft in den Schlaf. Aktivieren Sie sie ganz bequem über die Eltern- oder Babyeinheit.

Nachtruhe-Modus



Personalisieren Sie die Alarminstellungen, und lassen Sie sich durch eine leise und sanfte Vibration benachrichtigen. Wechseln Sie mit nur einem Tastendruck in den Nachtmodus, um die Helligkeit der Anzeigen und des Displays sowie den Ton zu verringern.

Daten

Eigenschaften

- DECT-Technologie
- Energiesparender Smart ECO-Modus
- Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
- Reichweite im Freien bis zu: 330 m
- Überprüfen Ihrer Verbindung: Ja, mit LED-Alarmen
- Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs
- Beruhigendes Nachtlicht
- Beruhigende Schlaflieder
- Gegensprechfunktion
- Temperatursensor
- Nachtruhe-Modus: Ja, zum Dimmen von Display und Ton
- Vibrationsmodus
- Ladestation
- Sternenhimmel-Projektion
- Akku- und netzbetriebene Elterneinheit
- Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit

Komfort

- Automatische Warnung "Außer Reichweite"
- Batterieladeanzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Schalter für Mikrofonempfindlichkeit
- Lautstärkenanzeige
- Anpassbare Lautstärke

- Helligkeitsregler
- LCD-Anzeige

Inklusive

- Batterien: 2 x AA-Batterien
- Netzteil: 2x
- Babyeinheit
- Elterneinheit
- Ladestation
- Gürtel-Clip
- Batterien für die Babyeinheit: Nein

Übertragung

- Automatische Kanalwahl
- Frequenzband: DECT

Leistung

- Betriebszeit Elterneinheit: Bis zu 18 Stunden
- Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V
- Aufladen der Elterneinheit: Bis zu 10 Stunden

Technische Daten

- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 bis 40 °C

Logistische Daten

- Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm



Ausstellungsdatum
2018-04-19

Version: 2.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com