



Philips Series 5000
Kaffeefullautomat

6 Kaffeespezialitäten

LatteGo
Edelstahl
AquaClean

EP5335/10



6 Kaffeespezialitäten von frischen Bohnen im Handumdrehen

LatteGo, unser am schnellsten zu reinigendes Milchsystème*

Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeevariationen wie Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsystème, das in nur wenigen Sekunden startbereit ist und ebenso schnell gereinigt werden kann, krönt Ihre Getränkevariationen mit einer feinen, cremigen Milchschaumschicht.

Erstklassiger Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langanhaltendem Keramikmahlwerk
- Kaffee mit perfekter Temperatur dank dem schnell aufheizendem Boiler
- Der Aromaschutz hält Ihre Bohnen länger frisch

Eine Vielfalt an Kaffee genau nach Ihrem Geschmack

- Genießen Sie 6 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck u.a. Milchkaffee
- Samtig-cremiger Milchschaum mit dem besonders schnellen LatteGo Milchaufschäumer
- Passen Sie die Füllmenge an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Individuelles Anpassen und Speichern Ihrer bevorzugten Kaffeespezialitäten

Einfaches Anwenden und Reinigen für täglichen Genuss

- Zweiteiliger LatteGo Milchaufschäumer ohne Schläuche – bemerkenswert leicht zu reinigen
- Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Beide Teile des LatteGo Milchaufschäumers sind spülmaschinenfest
- Dank des LatteGo-Deckels bleibt Ihre Milch im Kühlschrank länger frisch

PHILIPS

Besonderheiten

6 Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl von Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Nullkommanichts für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

Aufschäumkammer für besonders schnelles Milchaufschäumen



Krönen Sie jede Tasse Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum. Das LatteGo System mischt Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit in der innovativen Aufschäumkammer. Der cremige Schaum fließt im Anschluss mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse.

Benutzerprofile



Zum Einstellen der Menge eines Getränks, wählen und halten Sie die entsprechende Taste, bis auf dem Display das MEMO-Symbol angezeigt wird. Drücken Sie auf „OK“, wenn die Tasse die gewünschte Menge enthält. Wenn Sie ein Rezept zubereiten, wird die ausgewählte Aromastärke automatisch gespeichert.

AquaClean Filter



Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und

das für bis zu 5.000 Tassen. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.

Spülmaschinenfest



Kinderleicht können Sie das LatteGo Milchsystem in der Spülmaschine reinigen. Das spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet Kaffeegenuss im Überfluss – mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Rumänien

Allgemeine Spezifikationen

- Art des Behälters: LatteGo
- Milchlösung: LatteGo
- Benutzeroberfläche: Einfaches Display

Technische Daten

- Kapazität des Milchbehälters: 0,26 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Spannung: 230 V
- Farbe und Design: Edelstahl
- Kabellänge: > 100 cm
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wassertank: Zugriff von oben
- Produktgewicht: 7,2 kg
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Benutzerprofile: 1
- Temperatureinstellungen: 3
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar

Diverses

- Kaffeespezialitäten: Espresso, Heißes Wasser, Cappuccino, Kaffee, Milchschaum, Latte Macchiato, Café au Lait, Americano
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe



Ausstellungsdatum
2018-06-22

Version: 2.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

* Basierend auf Konsumententests in Deutschland, bei denen führende Kaffeevollautomaten verglichen wurden, die Kaffee & Milch auf Tastendruck zubereiten (2017)