



## Philips SpeedPro Max Aqua kabelloser Staubsauger

3-in-1: Staubsauger,  
Mopp & Handsauger  
360°-Saugdüse  
25,2 V, bis zu 75 Min.  
TurboPet-Düse

FC6904/01

# Die schnellste kabellose Reinigung\*

## für Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang

Der einzigartige und innovative SpeedPro Max Aqua für Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang ermöglicht es, mehr Arten von Schmutz und Flecken schneller zu entfernen. Er verfügt außerdem über eine 360°-Saugdüse, die mit jeder Vorwärts- und Rückwärtsbewegung mehr Schmutz aufnimmt.

### Saugen und Wischen auf einmal

- Einzigartiges Saug- und Wischsystem, um mehr Arten von Schmutz zu entfernen
- Bis zu 75 Minuten leistungsstarke Reinigungsleistung mit 25-V-Lithium-Ionen-Akku
- Aquaboost zur intensiveren Reinigung von hartnäckigem Schmutz und Flecken

### Einzigartige Geschwindigkeit

- 360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz von allen Seiten
- LED-Düse zeigt versteckten Staub und Schmutz

### Unübertroffener Luftstrom

- PowerCyclone 8 – unsere leistungsstärkste beutellose Technologie
- Der PowerBlade Digitalmotor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/Min)
- Das Dreifach-Filterssystem sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom

### Reinigung ohne Unterbrechungen

- Integriertes tragbares Zubehör, Fugendüse und Bürste
- Schnellere Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln
- Das intelligente digitale Display zeigt die Geschwindigkeit und den Akkuverbrauch an

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Saug- und Wischsystem

Das einzigartige Saug- und Wischsystem steuert die Ausgabe von Wasser so, dass für alle Hartböden während der Reinigung die optimale Feuchtigkeit beibehalten wird. Die Mikrofaserpolster\* können von Hand oder in der Waschmaschine gereinigt werden.

### Bis zu 75 Minuten Akkulaufzeit



Leistungsstarke 25,2-V-Lithium-Ionen-Akkus bieten bis zu 75 Minuten Betriebszeit im Eco-Modus, 35 Min. im normalen Modus und 25 Min. im Turbo-Modus, bevor Sie sie erneut aufladen müssen.

### Aquaboost-Pedal

Ermöglicht es Ihnen, den Feuchtigkeitsgrad zu erhöhen, um hartnäckige Flecken und feuchten Schmutz in einem Arbeitsgang zu entfernen.

### 360°-Saugdüse



360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller mit jedem Zug, selbst rückwärts und von den Seiten, sodass Sie mit jedem Zug effizient reinigen.

### PowerCyclone 8-Technologie




PowerCyclone 8-Technologie – unsere beste beutellose Staubsaugertechnologie jetzt in einem kabellosen Akku-Staubsauger für eine längere Saugleistung.

### PowerBlade Digitalmotor



Der PowerBlade Digitalmotor wurde für einen unübertroffenen, starken Luftstrom (> 1.000 l/Min) entwickelt, der eine 360°-Saugleistung an der Düse ermöglicht. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter [Philips.com](https://philips.com), und genießen Sie eine kostenlose 5-jährige Garantie!

### Dreifach-Filtersystem



Das Dreifach-Filtersystem leitet nur die saubere Luft zurück zum Motor und sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom.

### Integriertes Zubehör



Das Zubehör lässt sich ganz einfach aufstecken. Dank des abnehmbaren Handstücks ist der SpeedPro Max Handstaubsauger und ein kabelloser Akku-Staubsauger zugleich. Das Bürstenzubehör ist in das Saugrohr integriert, damit Sie es immer griffbereit haben.

### Schnellere Reichweite überall



Der SpeedPro Max ist flexibel und leicht zu manövrieren. Der Staubbehälter befindet sich an der Oberseite, wodurch ein kleinerer Winkel ermöglicht wird. Er lässt sich sogar ganz flach auf dem Boden führen, um selbst unter niedrigen Möbeln zu reinigen.

## kabelloser Staubsauger

3-in-1: Staubsauger, Mopp & Handsauger 360°-Saugdüse, 25,2 V, bis zu 75 Min., TurboPet-Düse

FC6904/01

# Daten

### Leistung

- Luftwirbel (max.): 1.000 l/Sek.
- Batterietyp: Li-Ion
- Akkuspannung: 25,2 V
- Ladezeit: 5 Stunde(n)
- Laufzeit: 75 Minute(n)
- Laufzeit (Turbo): 25 Minute(n)
- Geräuschpegel: 84 dB
- Reichweite pro Tank: 60 m<sup>2</sup>

### Verwendbarkeit

- Max. Kapazität des Frischwasserbehälters: 0,28 l
- Reinigungsmittel, die verwendet werden können: klares Reinigungsmittel oder nur Wasser

### Design

- Farbe: Electric Aqua

### Filterung

- Staubaufnahmekapazität: 0,6 l
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter

### Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter, Mikrofaserpolster, Integrierte Bürste, Separater Ersatzfilter
- Zusatzbürste: TurboPet-Düse, 360°-Saugdüse
- Standarddüse: Sauger und Mopp

### Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

### Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 2,732 kg



Ausstellungsdatum  
2018-08-25

Version: 1.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Getestet im Vergleich zu den zehn meist verkauften kabellosen Stielstaubsaugern >300€ in Deutschland, 2017. Getestet wurde mit einem von Philips entwickelten Test für die Reinigung von grobem Schmutz auf Hartboden, der auf dem internationalen Standard IEC60312-1. Jan 2018 basiert.

\* Mit Saug- und Wischsystem