

Presseinformation

August 2020

Auf die Latte, fertig, Go:

Maximale Kaffeervielfalt mit der Philips 5400 Serie mit LatteGo Milchsistem

Hamburg – Morgens für den idealen Start in den Tag, vormittags als kleine Pause im Homeoffice oder abends zum genüsslichen Ausklang: Kaffee ist für viele Menschen mehr als einfach nur ein Heißgetränk. Umso besser, wenn der eigene Vollautomat die ganze Bandbreite eines Baristas bietet. Die [Philips](#) 5400 mit LatteGo bereitet auf „Touch“ zwölf unterschiedliche Kaffeespezialitäten mit frischen Bohnen zu und schafft so genussvolle Kaffeemomente in den eigenen vier Wänden. Dabei sorgt das Aroma Extract System für die optimale Aromaentfaltung. Die Auswahl erfolgt über das neu gestaltete Touch-Display, mithilfe dessen schnell und einfach das passende Getränk zubereitet ist. Milchliebhaber kommen mit dem LatteGo Milchsistem auf ihre Kosten: Es verfeinert Cappuccino, Latte Macchiato und Co. mit samtig-cremigem Milchschaum. Zudem besteht es aus nur zwei Teilen und keinen Schläuchen, womit es unser am einfachsten zu reinigendes Milchsistem darstellt.

„Gerade jetzt, wo viele Menschen mehr Zeit als sonst Zuhause verbringen, ist ein Kaffeesystem mit vielfältiger Angebotspalette gefragt“, so Vittorio Perazzolo, Senior Marketing Manager Coffee bei Philips. „Um wirklich jeden Kaffeewunsch zu erfüllen, ist die neue Philips 5400 mit LatteGo nun mit zwölf voreingestellten Heißgetränken zur Auswahl bestückt. So kommt definitiv jeder auf seine Geschmacks-Kosten“, so Perazzolo weiter.

Individuell und intuitiv

Das übersichtlich gestaltete, farbige LCD-Display unterstützt bei der schnellen Auswahl des Lieblingskaffees. Mit den leicht anpassbaren Einstellungen für Intensität, Kaffeefüllmenge und Temperatur lässt sich jeder Kaffee ganz nach den persönlichen Wünschen zubereiten. Die Memo-Funktion ermöglicht es, diese Auswahl für die einzelnen Getränke auf vier Benutzerprofilen abzuspeichern. Sollte ein kleiner Wachmacher gefragt sein, kommt die Extra Shot-Funktion zum Einsatz: mit ihr wird der Kaffee nochmal stärker, ohne dabei bitter zu schmecken. Nicht nur der Kaffee macht hier eine gute Figur: der Vollautomat in mattem Schwarz mit verchromter Front gibt ein edles Bild in jeder Küche ab.

Volles Aroma und Milchschaum deluxe

Das Aroma Extract System hält die Wassertemperatur zwischen 90 und 98 Grad Celsius und reguliert gleichzeitig die Wasserdurchflussrate. So entsteht das optimale Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, das höchsten Kaffeegenuss garantiert. Gerade ein Latte Macchiato steht und fällt mit seinem Milchschaum. Das LatteGo Milchsistem mischt in der Aufschäumkammer Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit und erzeugt so



cremigen Schaum, der mit genau der richtigen Temperatur in die Tasse fließt – ganz ohne Spritzer. Zudem besticht das schlauchlose Milchsystem mit komfortabler Reinigung: Seine beiden Teile können einfach unter fließendes Wasser gehalten oder mit in die Spülmaschine gegeben werden. Der bewährte und patentierte AquaClean Filter verbessert bei regelmäßigem Wechsel die Qualität des Kaffees und ermöglicht sorgenfreien Genuss für bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken.¹

Die Philips Serie 5400 mit LatteGo ist auch in Schwarz erhältlich (EP5441/50).

Philips Serie 5400 Kaffeevollautomat EP5447/90 (Top-Modell)

- 12 Kaffeespezialitäten
- Farbiges LCD-Display
- LatteGo Milchsystem: Zwei Teile und keine Schläuche für einfache Reinigung
- Aroma Extract System
- Individuelle Einstellung von Aromastärke und Füllmenge
- Extra Shot-Funktion
- AquaClean Filter¹
- Langlebiges Scheibenmahlwerk aus 100 Prozent Keramik
- Farbe: Matt-Schwarz/Verchromt
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 749,99 Euro
- Ab September im Handel erhältlich

Weitere Informationen für Medien:

Philips Domestic Appliances Germany GmbH
Isabelle Stremme
PR & Influencer Manager
Kitchen, Coffee, Air, Garment Care, Floor Care
E-Mail: isabelle.stremme@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice
Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Philips Domestic Appliances

Philips Domestic Appliances hat ein klares, überzeugendes Ziel: Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigenen vier Wände in ein Zuhause zu verwandeln. Das Unternehmen bietet innovative, digitale Produkte in den Bereichen Küchengeräte, Kaffee, Kleidungs- und Haushaltspflege an. Zu den erfolgreichsten Produkten gehören der Airfryer, der Kaffeevollautomat mit LatteGo Milchsystem, die Dampfbügelstation PerfectCare Elite, die Luftreiniger und der kabellose Staubsauger SpeedPro Max. Philips Domestic Appliances hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist in mehr als 100 Ländern mit einer globalen Innovations-, Produktions- und Handelspräsenz aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 7.000 Mitarbeitende und ist ein ehemaliger Geschäftsbereich von Royal Philips. Mehr über Philips Domestic Appliances im Internet: www.philips.de/presse

¹ Bei regelmäßigem Filterwechsel bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken