



Philips SmartPro Compact Saugroboter

Besonders große TriActive-Düse

6 cm – schlankes Design
System mit 4 Rädern
120 Minuten Betriebszeit



FC8776/01

Hohe Leistung, intelligente Reinigung.

Schnelle und gründliche Reinigung*

Der Philips SmartPro Compact Saugroboter übernimmt für Sie die Reinigung – und das jetzt doppelt so schnell dank der besonders breiten TriActive XL-Düse. Dank Smart Detection System optimiert der Roboter die Reinigung in Ihrem Zuhause.

Gründliche Reinigung

- Besonders große TriActive-XL-Düse
- 4 Reinigungsmethoden zum Anpassen an den Raum
- 2 extra lange Bürsten für Reinigung in den Ecken

Reinigt da, wo andere Staubsauger nicht hinkommen

- Nur 6 cm hoch für die Reinigung niedriger Bereiche
- System mit 4 Rädern zum einfachen Überqueren von Schwellen

Reinigt selbstständig

- Smart Detection System passt Reinigung an Umgebung an
- Kein Anstoßen an Hindernissen dank Infrarotsensoren
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für 120 Minuten Betriebszeit
- Planung der Reinigung 24 Stunden im Voraus
- Kehrt zum Aufladen automatisch zur Dockingstation zurück
- Fernbedienung zur Steuerung des Roboters aus der Entfernung
- Zusätzlicher Filter für ganzjährige Wartung

PHILIPS

Besonderheiten

Besonders große TriActive-Düse



Die TriActive-XL-Düse sorgt für eine effiziente und gründliche Reinigung – und das jetzt doppelt so schnell dank: 1. besonders großer Düse, die eine doppelt so große Fläche in einem Zug erfasst. 2. der drei Saugöffnungen, die Staub vor und neben dem Gerät aufnehmen 3. der flexiblen Gummierung, die keinen Staub hinterlässt.

4 Reinigungsmethoden

Dank der 4 Reinigungsmethoden kann Ihr Roboter eine effektive und effiziente Strategie zur Reinigung eines Raums auswählen.

2 extra lange Bürsten

Dank der 2 extra langen Bürsten erfasst Ihr Roboter auch Schmutz und Staub in Ecken und von Sockeln und reinigt Stellen, die von anderen Robotern nicht erreicht werden können.

Schlankes Design



Mit seinem schlanken Design mit einer Höhe von nur 6 cm erreicht der Roboter mühelos niedrige Bereiche und entfernt Staub unter Ihren Möbeln.

Antriebssystem mit 4 Rädern

Der neue SmartPro Compact mit TriActive-XL-Düse verfügt über ein Antriebssystem mit 4 Rädern im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern mit 2 Rädern. Durch den 4-Rad-Antrieb kann der Roboter Schwellen ganz einfach überqueren.

Smart Detection System



Der neue Saugroboter verfügt über das Smart Detection System, eine Kombination aus Smart-Chips, G-Sensor und Schwingungssensor, durch die der Roboter effizient und selbstständig reinigt. Der Roboter kennt die Umgebung und wählt das optimale Reinigungsmuster zur schnellstmöglichen Reinigung Ihres Zuhauses. Der Roboter

blockiert nicht und kehrt bei Bedarf zur Dockingstation zurück.

Infrarotsensoren

Der neue Philips Saugroboter verfügt über 6 Infrarotsensoren für die Erkennung und Vermeidung von Hindernissen wie Wänden, Lampen oder Kabeln, sodass Ihre Böden sorgfältig gereinigt werden. Jetzt können Sie ein sauberes Zuhause ohne Störungen genießen.

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku



Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hat eine längere Lebensdauer und eine kürzere Ladezeit als herkömmliche Akkus. Der neue Saugroboter läuft bis zu 120 Minuten.

Planungsfunktion



Der neue Saugroboter bietet eine 24-Stunden-Planungsfunktion, sodass Sie Ihre nächste Reinigung 24 Stunden im Voraus planen können.

Daten

Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Akkuspannung: 12,8 V
- Ladezeit: 4 Stunde(n)
- Laufzeit: 120 Minute(n)
- Geräuschpegel: 58 dB

Verwendbarkeit

- Staubfüllanzeige
- 24-Stunden-Planung
- Staubsensor
- Bodenarten: Hartböden
- Smart Detection System: 19 Sensoren
- Schwellenüberquerung: 17 mm
- Reinigungsmodi: 4

Design

- Designeigenschaften: Treppenerkennung
- Farbe: Helles Kupfer

Filterung

- Staubaufnahmekapazität: 0,30 L
- Filter: Auswaschbarer Dauerfilter

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter, Seitenbürsten
- Standarddüse: Besonders große TriActive-Düse
- Weiteres Zubehör: 2 Filter, Fernbedienung, Dockingstation

Nachhaltigkeit

- Standby-Stromverbrauch: 0,62 W

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 60,1 x 330 mm
- Produktgewicht: 1,73 kg



Ausstellungsdatum
2016-05-19

Version: 3.1.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf IEC-Test zur Abdeckung im Vergleich zu Philips
FC8800.