



Philips PowerPro Aqua
Kabelloser,
wiederaufladbarer
Staubsauger

3-in-1
25,2 V



FC6408



Saugt und wischt in einem Schritt

Jederzeit griffbereit zur täglichen Reinigung

Der neue kabellose PowerPro Aqua (25,2 V) ist ein leistungsstarkes 3-in-1-Gerät, das Sie bei der täglichen Reinigung unterstützt: ein beutelloser Staubsauger für alle Böden, ein Handstaubsauger für Möbeloberflächen wie von Sofas und Sesseln oder für Ecken sowie ein Wischsystem zur feuchten Reinigung.

Für das tägliche Saugen und Wischen

- PowerCyclone-Technologie für hohe Leistung beim Staubsaugen
- Neues Wischsystem mit optimaler Feuchtigkeit auf Hartböden
- Handstaubsauger für das Saugen von Möbeloberflächen und schwer zugängliche Ecken
- TriActive Turbo-Düse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung
- Die deutsche Filter-Technologie mit 3 Schichten erfasst Mikro-Partikel.*

Immer zur Hand und praktisch für den täglichen Gebrauch

- Kabellose Reinigung: flexible Verwendung überall in Ihrem Zuhause
- Ohne Beutel: Entleeren des Staubbehälters in einem Schritt, einfach und hygienisch
- Leistungsstarker 25,2 V Lithium-Akku für 1 Stunde Reinigung
- Einfach aufsteckbares Wischsystem für die Nassreinigung
- Hohe Beweglichkeit und geringes Gewicht für eine einfache Handhabung

PHILIPS

Besonderheiten

Deutscher Filter mit 3 Schichten




Die abwaschbare, deutsche Filter-Technologie mit 3 Schichten kann mehr als 90 % ultrafeine Partikel, wie Mikroorganismen in einer Größe von 0,3 Mikrometern (μ) (viele Mikroorganismen wie Bakterien, Allergene und Pollen haben etwa diese Größe) erfassen und so für saubere Luft sorgen.

Staubsauger ohne Beutel



Der neue beutellose PowerPro Aqua-Staubsauger ermöglicht die Entsorgung von Staub aus dem Staubbehälter, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Kabellose Reinigung



Ohne Kabel können Sie ihn flexibel auf jeder Art von Boden verwenden.

Handstaubsauger im Lieferumfang enthalten



Handstaubsauger für das Saugen von Möbeloberflächen und schwer zugängliche Ecken

Leicht und äußerst flexibel



Einfache Handhabung bei hoher Beweglichkeit und geringem Gewicht machen den neuen PowerPro Aqua-Akku-Staubsauger aus.

Aufsteckbares Wischsystem



Mit den Magneten auf beiden Seiten kann das Wischsystem an der Düse ganz einfach aufgesteckt und wieder abgenommen werden.

Innovatives Wischsystem



Das einzigartige Wischsystem steuert die Ausgabe von Wasser so, dass für alle Hartböden während der Reinigung die optimale Feuchtigkeit beibehalten wird. Die Mikrofaserpolster* können von Hand oder in der Waschmaschine gereinigt werden.

PowerCyclone-Technologie



Die PowerCyclone-Technologie sorgt für hohe Leistung beim Staubsaugen in nur einem Arbeitsgang. Die Luft gelangt schnell in den PowerCyclone und wird durch den geschwungenen Kanal weiter beschleunigt, um die Luft effektiv von Staub zu befreien.

Daten

Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Akkuspannung: 25,2 V
- Ladezeit: 5 Stunde(n)
- Wischelement: Einzigartiges Wischsystem
- Laufzeit: 60 Minute(n)
- Reichweite pro Tank: 50 m²
- Geräuschpegel: 83 dB

Verwendbarkeit

- Max. Kapazität des Frischwasserbehälters: 0,2 L
- Reinigungsmittel, die verwendet werden können: klares Reinigungsmittel oder nur Wasser

Design

- Farbe: Silber

Filterung

- Staubaufnahmekapazität: 0,6 L
- Abluftfilter: Schaumfilter
- Filtersystem: Deutsche Technologie mit 3 Schichten

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2-in-1-Bürste, Netzadapter, Fugendüse, 2 Mikrofaserpolster
- Standarddüse: TriActive Turbo-Düse

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 3,2 kg



Ausstellungsdatum
2016-08-18

Version: 1.1.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Geprüft von Freudenberg. Messergebnisse gemäß DIN71460 – Teil1
* Wir empfehlen alle 6 Monate einen Austausch, 2 Mikrofaserpolster
sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zum Kauf
von Mikrofaserpolstern finden Sie unter www.philips.com.