



Philips PerfectCare Elite
Silence
Dampfbügelstation

Bis zu 7,2 Bar Druck

Dampfstoß von 490 g
Transportverriegelung
Abnehmbarer Wassertank für
1,8 l



GC9642/60

Besonders hohe Dampfleistung für schnelles Bügeln*

Besonders komfortables Bügeln und Silent Steam-Technologie

PerfectCare Elite Silence ist die beste Dampfbügelstation von Philips mit Silent Steam-Technologie – leise und doch ausgesprochen leistungsstark. Bügeln Sie alle Stoffe von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung. Garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.

Sorgenfreies Bügeln, keine Temperatureinstellung erforderlich

- Silent Steam-Technologie: hohe Dampfleistung bei minimalem Geräuschpegel
- Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung
- Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt
- Besonders hohe Dampfleistung für schnelle Bügelergebnisse

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Energie sparen mit ECO-Modus
- Bis zu 7,2 Bar Druck
- Leitungswassergeeignet, während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Die Funktion zur automatischen Sicherheitsabschaltung
- Unsere Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
- leichtes Bügeleisen, das das Bügeln einfacher und komfortabler macht
- Entkalken Sie Ihr Gerät effektiv und einfach, um die Lebensdauer zu verlängern

Besonderheiten

Easy De-Calc Plus

Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive und optimal positionierte Easy De-Calc Plus-Funktion von Philips bietet die perfekte Möglichkeit, Kalkablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation zu verlängern. Ihr Bügeleisen erinnert Sie per Licht- und Tonsignal an die Reinigung. Öffnen Sie einfach den EASY De-Calc-Verschluss, wenn das Gerät kalt ist, und fangen Sie schmutziges Wasser und Kalk in einer Tasse auf.

Energiesparend

Durch Verwendung des ECO-Modus mit verringerter Dampfmenge können Sie Energie sparen, ohne Kompromisse bei den Bügelergebnissen eingehen zu müssen. Für schnelleres Bügeln schalten Sie auf die Turboeinstellung, bei der mehr Dampf erzeugt wird.

Komfortabel in der Handhabung

Das Bügeleisen Ihrer Dampfbügelstation verfügt über das ideale Gewicht: Es ist leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet sanft über Ihre Kleidung, entfernt die hartnäckigsten Falten in kürzester Zeit und schon Ihr Handgelenk. Vertikales Bügeln ist zudem sehr leicht und wirkungsvoll. Sie können jetzt ganz bequem und effektiv in vertikaler Position Falten aus Ihren empfindlichen Stoffen, wie Jacken, Kleidern und sogar schwer zu bügelnden Kleidungsstücken mit Bundfalten, Zierelementen, Knöpfen usw., entfernen.

Besonders hohe Dampfleistung

Die innovative Dampfleinheit erzeugt besonders leistungsstarken Dampf, der tief in die Kleidung eindringt und so für schnelleres und besseres Bügeln sorgt. Die Dampfleistung kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Optimal TEMP-Technologie

Jetzt können Sie alles von Seide bis Jeans ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert brandfleckenlose Kleidungsstücke. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert 2) Besonders leistungsstarker Multi-Zyklonkammer-Dampfleinheit, die für einen kraftvollen, gleichmäßigen Dampfausstoß sorgt, und ein ultraleichtes Bügeleisen für schnelles und einfaches Bügeln.

Leitungswasser jederzeit auffüllbar

Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Wassertank einfach sofort wieder auffüllen.

Sicheres Abstellen

Die innovative Philips Optimal TEMP-Technologie garantiert brandfleckenlose Kleidungsstücke. Während des Bügelns müssen Sie das Bügeleisen nicht wieder auf die Basisstation stellen, lassen Sie die heiße Bügelsohle einfach direkt auf der Kleidung oder dem Bügelbrettbezug aus Baumwolle, ohne dass Sie zusätzliches Abstellzubehör benötigen. Weder Ihre bügelbaren Kleidungsstücke noch das Bügelbrett werden beschädigt. Dies erleichtert Ihnen das Bügeln und reduziert die Bewegungen im Handgelenk.

Automatische Sicherheitsabschaltung

Die Abschaltautomatik sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es 10 Minuten nicht verwendet worden ist, um Energie zu sparen.

Silent Steam-Technologie

Bügeln Sie im Kreise Ihrer Familie oder beim Fernsehen, ohne vom Geräusch des Dampfes gestört zu werden. Die Silent Steam-Technologie bietet leisen und doch ausgesprochen starken Dampf. Ihre Dampfbügelstation ist mit 3 geräuschreduzierenden Dampffiltern ausgestattet, die den Geräuschpegel verringern. Eine geräuschabsorbierende Plattform reduziert das Pumpengeräusch in der Gerätebasis.

Getestet und bestätigt:

Dieses Bügeleisen wurde von unabhängigen Textilinstituten wie DWI, IWTO und Woolmark getestet, die seine hervorragende Bügelleistung bestätigt haben. Das Woolmark Apparel Care-Programm hilft Kunden, hochwertige Produkte für die Wäschepflege zu identifizieren, die von der Woolmark Company für die Verwendung auf Wollprodukten zugelassen wurden. Philips mit seiner exklusiven Optimal TEMP-Technologie ist bisher die einzige Marke, die mit dem Gold-Standard von Woolmark zertifiziert wurde. Sie können sich sicher sein, dass die von Woolmark zugelassenen Apparel Care-Produkte sich ideal für alle Kleidungsstücke aus Wolle eignen.

T-ionicGlide Bügelsohle

Unsere äußerst kratzfesteste 5-Sterne-Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit und Titanoxidbeschichtung

Bis zu 7,2 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird gleichbleibend starker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Daten

Entkalkung

- Calc Clean-Erinnerung
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc Plus
- Geeignet für Leitungswasser

Einfache Bedienung

- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Aufheizdauer: 2 Min.
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung
- Alarm bei niedrigem Wasserstand
- Handgriff zum Öffnen
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Jederzeit auffüllbar
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung
- Ultraleicht und komfortabel
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 1800 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks: Abnehmbarer Wassertank, Extra große Einfüllöffnung

Schnelles und effektives Glätten

- Konstante Dampfleistung: 145 g/Min.
- Optimal TEMP-Technologie
- Leistung: 2400 W
- Sicheres Abstellen
- Silent Steam-Technologie
- Bügelsohle: T-ionicGlide
- Dampfstoß: 490 g
- Dampfspitze
- Variable Dampfeinstellungen
- Vertikaldampf
- Druck: Bis zu 7,2 Bar

Nachhaltigkeit

- Energiesparmodus

Technische Daten

- Spannung: 220 - 240 V
- Verpackungsmaße: 31 x 35 x 51 cm
- Produktabmessungen: 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 5,1 kg



Ausstellungsdatum
2016-11-23

Version: 10.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Bügeleisengewicht und -dampfstoß (Norm IEC60311), getestet im Vergleich zu den 10 meistverkauften Dampfbügelstationen im Dez. 2014