



## SENSEO® Viva Café Kaffeepadmaschine

- SENSEO Kaffee Boost Technologie
- Schwarz/Kupfer
- Höhenverst. Kaffeeauslauf, Metall
- Direktstart

HD7836



Entdecken Sie einen volleren, intensiveren Geschmack

SENSEO® Kaffee Boost holt das Beste aus Ihrem Pad heraus

Die SENSEO® Viva Café Kaffeepadmaschine intensiviert dank der innovativen SENSEO® Kaffee Boost Technologie den Genuss. Über die 45 Aroma-Düsen wird heißes Wasser optimal über das gesamte Pad verteilt, und somit werden alle 50 Kaffeebohnen gleichzeitig abdeckt.

### Genießen Sie perfekt schmeckenden SENSEO® Kaffee

- SENSEO® Kaffee Boost holt das beste Aroma aus Ihrem Pad
- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen
- Einzigartiges Brühsystem für besten Geschmack und Temperatur

### Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen

### Modernes Design

- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf aus Metall für Ihre Lieblingstasse

### Schnelle und einfache Bedienung

- Einzigartige Kaffeemaschine, die 2 Tassen gleichzeitig zubereitet
- Direktstart für die Kaffeeauswahl, während die Maschine aufheizt
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Statusleuchte erinnert Sie an die Entkalkung



\* Based on retail sales volumes

*Senseo*

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Kaffee Boost Technologie



Holen Sie dank der innovativen SENSEO® Kaffee Boost Technologie das Beste aus Ihrem Kaffeeepad heraus. Erleben Sie einen volleren, intensiveren Geschmack dank der feineren Verteilung von Wasser über 45 Aromadüsen. So wird sichergestellt, dass das heiße Wasser optimal über das gesamte SENSEO® Kaffeeepad verteilt wird. Ziehen Sie alle Aromen und Geschmäcker aus Ihrem Kaffee für einen kräftigeren, volleren Geschmack.

## Leckere Crema für Ihren Kaffee



Die feine SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

## Entkalkungsanzeige



Die Philips Kaffeemaschine zeigt an, wann das Gerät entkalkt werden muss. Regelmäßiges Entkalken mit dem speziell entwickelten SENSEO® Entkalker garantiert optimalen Kaffeegenuss und verhindert Kalkablagerungen.

## Höhenverst. Kaffeeauslauf, Metall



Sie können die Abtropfschale der Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine nach oben oder nach unten schieben, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

## Große Auswahl an Mischungen und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen,

jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

## 1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Genießen Sie mit der SENSEO® Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen SENSEO® Kaffees in weniger als einer Minute.

## Automatische Abschaltung



Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab und spart so Energie.

## Einzigartiges Brühsystem

Wir bei SENSEO® wissen, wie Sie das Beste aus der Kaffeebohne holen, um jedes Mal leckeren Kaffee zuzubereiten. Der Betrieb des SENSEO® Systems ist einfach und brillant. Wasser wird aus dem Boiler zum Kaffeeepad gepumpt. Das heiße Wasser setzt das Aroma aus dem Pad frei für eine perfekte Tasse Kaffee. SENSEO® bietet Ihnen immer Qualität, die Sie schmecken.

## Direktstart

Direktstart für die Kaffeeauswahl, während die Maschine aufheizt

# Daten

## Design

- Farbe: Schwarz/Kupfer

## Ausführung

- Material Abtropfschale: Metall
- Material Auslauf: Edelstahl

## Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen

## Allgemeine Spezifikationen

- Kompatible Kaffeezubereitung: Kaffeepads
- Tassen gleichzeitig: 2
- Einfache Reinigung und Wartung:  
Entkalkungserinnerung, Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort:  
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Abnehmbarer  
Wasserbehälter, Automatische Abschaltung,  
Brühstopp, Direktstart
- Kaffeespezialitäten: Café Crème
- SENSEO Kaffee Boost Technologie

## Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1450 W

- Stromverbrauch Standby-Modus: 0,36 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 %  
(Dokumentation und Verpackung)

## Service

- 2 Jahre Garantie

## Technische Daten

- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wassertank: 0,9 L
- Kapazität Wassertank: Bis zu 6 Becher
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 100 - 120 mm
- Pumpendruck: 1 Bar
- Spannung: 220 – 240 V
- Brühzeit von 2 Tassen: < 60 Sek.

## Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 232 x  
370 x 380 mm
- Produktabmessungen (B x T x H): 190 x 310 x  
340 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,4 kg
- Produktgewicht: 1,75 kg